


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1434.000 Plasttavler AX

Stat: 14-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1434.000 - Plasttavler AX uden observationsvindue

AX plastkabinetter er optimalt egnede til krævende anvendelser. Utallige fastgørelsesdomes i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner.



Funktioner

| | |
|-----------------|---|
| Best.nr. | AX 1434.000 |
| Udgave | uden observationsvindue |
| Materiale | Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK Låge: omløbende pakning af PU-skum Montageplade: Stålpåse Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Uden halogen |
| Overflade | Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet Montageplade: galvaniseret |
| Farve | Svarende til RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Montageplade Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbekyttelsesliste |
| Bemærk | Ved anvendelse med langvarig påvirkning fra UV-stråling (sollys) og regn anbefales det at lakere overfladen med PUR-lak for at undgå, at overfladen bliver misfarvet. Pris og leveringstid oplyses ved henvendelse. |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Beskyttelsesklasse | II (ved 1000 V AC) |
| IK-kode | IK09 |
| Dimensioner | Bredde: 300 mm Højde: 400 mm Dybde: 200 mm |
| Materialetykkelse montageplade | 2,5 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 205 mm x 325 mm |
| Lågeåbningsvinkel | 130° |
| Antal låse | 2 |
| Grundmateriale | Plast |
| Normer | Opfylder F1 Outdoor-Rating iht. UL 746C |
| Montageanvisning | Komponenter fastgøres i kabinettet med skruer til indvendig udvidelse Med universalvinkel kan komponenter fastgøres i 25 mm-mønster, f.eks. systemchassis |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 6,36 kg |
| Bruttovægt | 6,96 kg |
| Toldtarifnummer | 94037000 |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | AX plasttavle, BHD: 300x400x200 mm, uden rude |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Pressure load Negative Certificate Overflade Kapslingsklasse |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |
