


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1449.000 Plasttavler AX

Stat: 02-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1449.000 - Plasttavler AX med observationsvindue

AX plastkabinetter med glaslåge er velegnede til anvendelser i krævende omgivelser. De mange fastgørelsespunkter i kabinettet giver fleksible muligheder for indvendig opbygning i 25 mm gittermål, f.eks. med chassis og monteringsskinner.



## Funktioner

|                 |  |
|-----------------|--|
| Best.nr.        | AX 1449.000  |
| Udgave          | med observationsvindue   |
| Materiale       | Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK<br>Låge: omløbende pakning af PU-skum<br>Montageplade: Stålblade<br>Observationsvindue: Polykarbonat<br>Brandegenskaber iht. UL 94-V0<br>Uden halogen                             |
| Overflade       | Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet<br>Montageplade: galvaniseret   |
| Farve           | Svarende til RAL 7035  |
| Leveringsomfang | Kabinet med hængslet låge med rude, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås<br>Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre<br>Montageplade<br>Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbekyttelsesliste |

# Funktioner

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Bemærk                            | Ved anvendelse med langvarig påvirkning fra UV-stråling (sollys) og regn anbefales det at lakere overfladen med PUR-lak for at undgå, at overfladen bliver misfarvet. Pris og leveringstid oplyses ved henvendelse. |
| Kapslingsklasse NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12   |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 56   |
| Typeklassificering iht. UL 50E    | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Beskyttelsesklasse                | II (ved 1000 V AC)  |
| IK-kode                           | IK09  |
| Dimensioner                       | Bredde: 400 mm<br>Højde: 600 mm<br>Dybde: 200 mm  |
| Materialetykkelse montageplade    | 3 mm  |
| Mål montageplade (B x H)          | 305 mm x 525 mm   |
| Lågeåbningsvinkel                 | 130°  |
| Antal låse                        | 2   |
| With viewing window               | Ja  |
| Grundmateriale                    | Plast   |
| Normer                            | Opfylder F1 Outdoor-Rating iht. UL 746C   |
| Montageanvisning                  | Komponenter fastgøres i kabinettet med skruer til indvendig udvidelse<br>Med universalvinkel kan komponenter fastgøres i 25 mm-mønster, f.eks. systemchassis  |

# Funktioner

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Pakkestørrelse     | 1 stk.                                       |
| Nettovægt          | 11,8 kg                                      |
| Bruttovægt         | 12,14 kg                                     |
| Toldtarifnummer    | 94037000                                     |
| ETIM 9             | EC000261                                     |
| ETIM 8             | EC000261                                     |
| ECLASS 8.0         | 27180101                                     |
| Produktbeskrivelse | AX plasttavle, BHD: 400x600x200 mm, med rude |

# Godkendelser.

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)                |
| Certifikater. | Negative Certificate<br>Overflade<br>Kapslingsklasse        |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |