

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1453.000 Plasttavler AX

Stat: 15-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1453.000 - Plasttavler AX uden observationsvindue

AX plastkabinetter er optimalt egnede til krævende anvendelser. Utallige fastgørelsesdomes i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner.



## Funktioner

|                 |  |
|-----------------|--|
| Best.nr.        | AX 1453.000  |
| Udgave          | uden observationsvindue  |
| Materiale       | Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK<br>Låge: omløbende pakning af PU-skum<br>Montageplade: Stålblade<br>Brandegenskaber iht. UL 94-V0<br>Uden halogen   |
| Overflade       | Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet<br>Montageplade: galvaniseret   |
| Farve           | Svarende til RAL 7035  |
| Leveringsomfang | Kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås<br>Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre<br>Montageplade<br>Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbeskyttelsesliste |
| Bemærk          | Ved anvendelse med langvarig påvirkning fra UV-stråling (sollys) og regn anbefales det at lakere overfladen med PUR-lak for at undgå, at overfladen bliver misfarvet. Pris og leveringstid oplyses ved henvendelse.                |

# Funktioner

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Kapslingsklasse NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66  |
| Typeklassificering iht. UL 50E    | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| Beskyttelsesklasse                | II (ved 1000 V AC)   |
| IK-kode                           | IK09   |
| Dimensioner                       | Bredde: 500 mm<br>Højde: 500 mm<br>Dybde: 300 mm   |
| Materialetykkelse montageplade    | 3 mm   |
| Mål montageplade (B x H)          | 405 mm x 425 mm  |
| Lågeåbningsvinkel                 | 130°   |
| Antal låse                        | 2  |
| Grundmateriale                    | Plast  |
| Normer                            | Opfylder F1 Outdoor-Rating iht. UL 746C  |
| Montageanvisning                  | Komponenter fastgøres i kabinettet med skruer til indvendig udvidelse<br>Med universalvinkel kan komponenter fastgøres i 25 mm-mønster, f.eks. systemchassis |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.   |
| Nettovægt                         | 13,8 kg  |
| Bruttovægt                        | 14,48 kg   |
| Toldtarifnummer                   | 94037000   |

# Funktioner

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| ETIM 9             | EC000261                                      |
| ETIM 8             | EC000261                                      |
| ECLASS 8.0         | 27180101                                      |
| Produktbeskrivelse | AX plasttavle, BHD: 500x500x300 mm, uden rude |

---

# Godkendelser.

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Negative Certificate<br>Overflade<br>Kapslingsklasse        |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |

---