

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1528.010 Klemkasser KL

Stat: 08-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1528.010 - Klemkasser KL Rustfrit stål

Klemkasser af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304). Kapslingsklasse IP 66.

Funktioner

Best.nr.	KL 1528.010
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180
Leveringsomfang	Boks med låg Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 200 mm Højde: 200 mm Dybde: 120 mm
Materialetykkelse, låg	1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Lås	Antal låse: 4
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2 kg
Bruttovægt	2,151 kg
Toldtarifnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Funktioner

Produktbeskrivelse

KL Klemmekasse, BHD: 200 x 200 x 120 mm, rustfrit stål 1.4301,
uden montageplade, med låg, uden flangeplade

Godkendelser.

Godkendelser.

Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK