

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1530.010 Klemkasser KL

Stat: 23-12-2025 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1530.010 - Klemkasser KL Rustfrit stål

Klemkasser af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304). Kapslingsklasse IP 66.

## Funktioner

Best.nr.	KL 1530.010
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 180
Leveringsomfang	Boks med låg Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 300 mm Dybde: 120 mm
Materialetykkelse, låg	1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Lås	Antal låse: 4
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4.5
Bruttovægt	4.6
Toldtarifnummer	84879090
EAN	4028177663350
E-Number Sweden	E3404381
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

27180101

## Godkendelser.

---

Godkendelser.

Bureau Veritas  
DNV-GL  
UL + C-UL (listed)

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring  
Overensstemmelseserklæring UK