

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.010 Buskabinetter BG

Stat: 07-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.010 - Buskabinetter BG Rustfrit stål

Buskabinetter af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. 180° hængsel. Kapslingsklasse IP 66.

Funktioner

Best.nr.	BG 1558.010
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum 180° hængsler: Trykstøbt zink
Overflade	Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 240 180° hængsler: forkromede
Leveringsomfang	Boks med låg 180° hængsler (2 stk.) Montageskinne TH 35/7,5 Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 200 mm Dybde: 123 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,5 mm
Materialetykkelse, låge	1,25 mm
Position lågeanslag	forneden
Antal bæreskinner	1
Lås	Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger Antal låse: 2
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,92 kg
Bruttovægt	4,12 kg
Toldtarifnummer	94032080

Funktioner

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	BG Buskabinet, BHD: 400 x 200 x 123 mm, rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, med låg, bæreskinne

Godkendelser.

Godkendelser.	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK