

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1581.000

Plastforskruningsflangeplader

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1581.000 - Plastforskruningsflangeplader med PG-forprægning

Med forprægede PG-huller til kabelforskrninger.



Funktioner

Best.nr.	KL 1581.000
Produktbeskrivelse	Med forprægede PG-huller til kabelforskrninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
Materiale	ABS
Farve	RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger	12
Antal x PG-diameter	12 x 13.5
Dimensioner	Bredde: 220 mm Dybde: 90 mm
Passer til	Bokstype: KL
Flangeplade	Størrelse: 2
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 ved korrekt montage
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,505 kg

Funktioner

Bruttovægt	0,604 kg
Toldtarifnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	KL Plastforskruningsflangeplader, med PG forprägning, BD: 220x90 mm, str.: 2, PG forprägninger: 13.5