

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1581.200 Metalflangeplade

Stat: 30-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1581.200 - Metalflangeplade med metrisk forprægning

Huller til kabelforskrninger bankes let ud med en skruetrækker, kapslingsklasse IP 66 ved montage i normal position, fornedet.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 1581.200
Produktbeskrivelse	Huller til kabelforskrninger bankes let ud med en skruetrækker.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger	12 x M20
Dimensioner	Bredde: 220 mm Dybde: 90 mm
Passer til	Bokstype: KX
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12K
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,23 kg
Bruttovægt	0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

KX Metalflangeplade, med metriske angivelser, til kabeldiameter M20

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL - FTTA