


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1681.600 Trykknapper HD

Stat: 05-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1681.600 - Trykknappkasser HD

Skab med en udskæring til knapper, afstemt efter kravene i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Spaltesfri silikonepakning hele vejen rundt mellem skab og låge. Hygiejnisk udformet sekskantet hurtiglukning.



## Funktioner

Best.nr.	HD 1681.600
Udgave	Hygienic Design skabe
Materiale	Kabinet og låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm Låseskrue: Rustfrit stål Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600
Overflade	Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse $400 < 0,8 \mu\text{m}$ Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
Leveringsomfang	Kabinet lukket hele vejen rundt Låg med knapudskæring Pakning og låseskrue (medfølger)
Dimensioner	Bredde fortil: 100 mm Bredde (bagtil): 122 mm Højde fortil: 100 mm Højde bagtil: 122 mm Dybde: 90 mm
Modulmål	60 mm
Udskæringer (antal x Ø)	1 x 22,5 mm
IK-kode	IK08

# Funktioner

Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Lås	Udførelse lås: Hygiejnisk udformet sekskantet snaplukning Antal låse: 4
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,88 kg
Bruttovægt	0,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,63
Toldtarifnummer	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	HD trykknappkasse, BHD: 100x100x90 mm, rustfrit stål, 1.4301, 1 trykknappudskæring, Ø 22,5 mm

## Godkendelser.

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration

---