


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1919.500

Vægskab EL, 2-delt

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1919.500 - Vægskab EL, 2-delt med svingramme

Vægkabinetter, 2-delte med svingramme. Kapslingsklasse IP 55.

Funktioner

Best.nr.	EL 1919.500
Udgave	med svingramme
Produktbeskrivelse	Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingramme.
Materiale	Kabinet: Stålplade 1,5 mm Svingramme: Stålplade Frontlåge: Ekstruderet aluminiumprofil, akrylglas, 3 mm
Overflade	Kabinet og svingramme: grundet og pulverlakeret Frontlåge: eloxeret
Farve	Kabinet og svingramme: RAL 7035 Frontlåge: sølvfarvet
Leveringsomfang	Kabinet Frontlåge Svingramme 482,6 mm (19"), monteret Inkl. montagetilbehør
Højdeenheder	6 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 380 mm Dybde: 369 mm
Indbygningsdybde	270 mm
Indvendige dimensioner	Indv. bredde: 537 mm Indv. højde: 317 mm
Grundmateriale	Aluminium
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	19,8 kg
Bruttovægt	20,8 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27142408

Godkendelser.

Godkendelser. Lloyds Register of Shipping