



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2102.320 Ventilatorindsats

Stat: 25-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2102.320 - Ventilatorindsats til ventilationstopplade, modulopbygget, todelt

Modulopbyggede ventilatorindsatser til ventilationstopplade til aktiv ventilation.

Funktioner

Best.nr.	DK 2102.320
Produktbeskrivelse	Til aktiv ventilation: en komplet fortrådet ventilatorplade inkl. tilslutningsledning 2,5 m, med to ventilatormotorer og ekstra udstansninger. Luftkapaciteten kan øges med et ventilatorudvidelsessæt.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende)	1514
Lufteffekt per ventilator (frit blæsende)	160/180
Passer til	Bredde: < 600 mm Dybde: < 600 mm
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3.14
Bruttovægt	3.34
Toldtarifnummer	84145915
EAN	4028177015067
ECLASS 8.0	27180716

Godkendelser.

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring