

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2255.605

## Vægskab EL, 3-delt

Stat: 05-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2255.605 - Vægskab EL, 3-delt med montageplade og profilskiner, fast monteret

Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven og fornedet, montageplade vedlagt. Kapslingsklasse IP 55.

## Funktioner

Best.nr.	EL 2255.605
Udgave	Vægkabinet IT med montageplade og profilskiner, fast monteret
Produktbeskrivelse	Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel.
Materiale	Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Væg- og svingdel: RAL 7035 Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Vægdelen med flangeplade lukket, foroven og fornedet og montageplade (vedlagt) Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskiner, foran, fast monteret Designglaslåge 1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab Mini-komforthåndtag til låseindsats Sikkerhedslås 3524 E
Højdeenheder	15 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 746 mm Dybde: 373 mm
Indbygningsdybde	320 mm
Indvendige dimensioner	Indv. bredde: 502 mm Indv. højde: 683 mm

# Funktioner

Dybde svingdel	216 mm
Mål montageplade (B x H)	485 mm x 699 mm
Dybde på vægdel	135 mm
IK-kode	IK08
Bæreevne svingdel (statisk)	750 N
Grundmateriale	Stålplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	39,901 kg
Bruttovægt	42 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	EL Vægskab, 3-part, BHD: 600x746x373 mm, 15 U, med montageplade, og profilskiner, fast monteret

## Godkendelser.

Godkendelser.	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---