


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2256.605

## Vægskab EL, 3-delt

Stat: 17-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2256.605 - Vægskab EL, 3-delt med montageplade og profilskiner, fast monteret

Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven og fornedden, montageplade vedlagt. Kapslingsklasse IP 55.

## Funktioner

|                        |  |
|------------------------|--|
| Best.nr.               | EL 2256.605  |
| Udgave                 | Vægkabinet IT<br>med montageplade og profilskiner, fast monteret   |
| Produktbeskrivelse     | Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel.  |
| Materiale              | Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm<br>Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm   |
| Overflade              | Pulverlakeret  |
| General colour         | RAL 7035   |
| Farve                  | Væg- og svingdel: RAL 7035<br>Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)  |
| Leveringsomfang        | Vægdelen med flangeplade lukket, foroven og fornedden og montageplade (vedlagt)<br>Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskiner, foran, fast monteret<br>Designglaslåge<br>1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab<br>Mini-komforthåndtag til låseindsatse<br>Sikkerhedslås 3524 E |
| Højdeenheder           | 6 HE   |
| Dimensioner            | Bredde: 600 mm<br>Højde: 345 mm<br>Dybde: 473 mm   |
| Indbygningsdybde       | 420 mm   |
| Indvendige dimensioner | Indv. bredde: 502 mm<br>Indv. højde: 282 mm  |

# Funktioner

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Dybde svingdel                    | 316 mm   |
| Mål montageplade (B x H)          | 485 mm x 299 mm  |
| Dybde på vægdel                   | 135 mm   |
| IK-kode                           | IK08   |
| Bæreevne svingdel (statisk)       | 300 N  |
| Grundmateriale                    | Stålplade  |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55  |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.   |
| Nettovægt                         | 25,969 kg  |
| Bruttovægt                        | 27,336 kg  |
| Toldtarifnummer                   | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC002500   |
| ETIM 8                            | EC002500   |
| ECLASS 8.0                        | 27180208   |
| Produktbeskrivelse                | EL Vægskab, 3-part, BHD: 600x345x473 mm, 6 U, med montageplade, og profilskiner, fast monteret |

## Godkendelser.

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|---------------|---|