


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.565

Vægskab AX, 3-delt

Stat: 28-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.565 - Vægskab AX, 3-delt med Blue e+ udgangsfilter

Det tredelte AX vægskab leveres i et koncept, der gør nøjagtig tilpasning enkel og fleksibel. Takket være AX/VX systemmodulerne er skabet velegnet til forskellige anvendelser. Den tredelte konstruktion giver nem adgang.



Funktioner

Best.nr.	AX 2261.565
Udgave	Vægkabinet IT
Materiale	Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
Farve	Væg- og svingdel: RAL 7035 Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Vægdel: Flangeplade, lukket, foroven og forned Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskiner, foran, fast monteret Designglaslåge Lås til designglaslåge: Sikkerhedslås 3524 E Lås til midterdel: 3 mm dobbeltkam 2 Blue e+ udgangsfiltere 3238.300 (medfølger løst) Minikomforthåndtag
Højdeenheder	15 HE

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 745 mm Dybde: 673 mm
Indbygningsdybde	620 mm
Indvendige dimensioner	Indv. bredde: 502 mm Indv. højde: 684 mm
Dybde svingdel	516 mm
Dybde på vægdel	135 mm
Antal låse	1
IK-kode	IK08
Bæreevne svingdel (statisk)	750 N
Bæreevne for vægdel (statisk)	250 N
Grundmateriale	Stålplade
Lås	Udførelse lås: Minikomforthåndtag Låseindsats: Sikkerhedsindsats, lås nr. 3524 E
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54 i forbindelse med lukket flangeplade foroven og forneden
Toldtarifnummer	94032080
Produktbeskrivelse	AX vægkabinet, 3-delt med Blue e+ udblæsningsfilter, BHD: 600×745×673 mm, 15 HE, vægdel: lukket flangeplade i top og bund, med mini-komforthåndtag

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring