


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2261.605

Vægskab EL, 3-delt

Stat: 18-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2261.605 - Vægskab EL, 3-delt med montageplade og profilskiner, fast monteret

Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven og forneden, montageplade vedlagt. Kapslingsklasse IP 55.

Funktioner

Best.nr.	EL 2261.605
Udgave	Vægkabinet IT med montageplade og profilskiner, fast monteret
Produktbeskrivelse	Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel.
Materiale	Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Væg- og svingdel: RAL 7035 Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Vægdelen med flangeplade lukket, foroven og forneden og montageplade (vedlagt) Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskiner, foran, fast monteret Designglaslåge 1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab Komforthåndtag til låseindsatser og 2-punktslåsning Sikkerhedslås 3524 E
Højdeenheder	21 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.012 mm Dybde: 373 mm
Indbygningsdybde	320 mm
Indvendige dimensioner	Indv. bredde: 502 mm Indv. højde: 949 mm

Funktioner

Dybde svingdel	216 mm
Mål montageplade (B x H)	485 mm x 965 mm
Dybde på vægdel	135 mm
IK-kode	IK08
Bæreevne svingdel (statisk)	750 N
Grundmateriale	Stålplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	50,35 kg
Bruttovægt	53 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	EL Vægskab, 3-part, BHD: 600x1012x373 mm, 21 U, med montageplade, og profilskiner, fast monteret

Godkendelser.

Godkendelser.	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---