


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2261.605

Vægskab EL, 3-delt

Stat: 06-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2261.605 - Vægskab EL, 3-delt med montageplade og profilskiner, fast monteret

Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven og forneden, montageplade vedlagt. Kapslingsklasse IP 55.

Funktioner

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr. | EL 2261.605 |
| Udgave | Vægkabinet IT med montageplade og profilskiner, fast monteret |
| Produktbeskrivelse | Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel. |
| Materiale | Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm |
| Overflade | Pulverlakeret |
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | Væg- og svingdel: RAL 7035 Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå) |
| Leveringsomfang | Vægdelen med flangeplade lukket, foroven og forneden og montageplade (vedlagt) Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskiner, foran, fast monteret Designglaslåge 1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab Komforthåndtag til låseindsatser og 2-punktslåsning Sikkerhedslås 3524 E |
| Højdeenheder | 21 HE |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm Højde: 1.012 mm Dybde: 373 mm |
| Indbygningsdybde | 320 mm |
| Indvendige dimensioner | Indv. bredde: 502 mm Indv. højde: 949 mm |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dybde svingdel | 216 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 485 mm x 965 mm |
| Dybde på vægdel | 135 mm |
| IK-kode | IK08 |
| Bæreevne svingdel (statisk) | 750 N |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 50,35 kg |
| Bruttovægt | 53 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Produktbeskrivelse | EL Vægskab, 3-part, BHD: 600x1012x373 mm, 21 U, med montageplade, og profilskiner, fast monteret |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Godkendelser. | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|---------------|---------------------------------------|