


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2271.605

## Vægskab EL, 3-delt

Stat: 05-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2271.605 - Vægskab EL, 3-delt med montageplade og profilskiner, fast monteret

Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: Flangeplade lukket, foroven og fornedet, montageplade vedlagt. Kapslingsklasse IP 55.

## Funktioner

Best.nr.	EL 2271.605
Udgave	Vægkabinet IT med montageplade og profilskiner, fast monteret
Produktbeskrivelse	Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel.
Materiale	Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Væg- og svingdel: RAL 7035 Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Vægdelen med flangeplade lukket, foroven og fornedet og montageplade (vedlagt) Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskiner, foran, fast monteret Designglaslåge 1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab Komforthåndtag til låseindsatser og 2-punktslåsning Sikkerhedslås 3524 E
Højdeenheder	21 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.012 mm Dybde: 473 mm
Indbygningsdybde	420 mm
Indvendige dimensioner	Indv. bredde: 502 mm Indv. højde: 949 mm

# Funktioner

Dybde svingdel	316 mm
Mål montageplade (B x H)	485 mm x 965 mm
Dybde på vægdel	135 mm
IK-kode	IK08
Bæreevne svingdel (statisk)	750 N
Grundmateriale	Stålplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	53,2 kg
Bruttovægt	56 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	EL Vægskab, 3-part, BHD: 600x1012x473 mm, 21 U, med montageplade, og profilskiner, fast monteret

## Godkendelser.

Godkendelser.	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	---