


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 2341.235

Svingramme, stor, med panel

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 2341.235 - Svingramme, stor, med panel til TS, VX SE, 800 mm skabsbredde

Til skabe med en bredde på 800 mm, 22 - 45 HE, med panel, til montage af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.



Funktioner

Best.nr.	SR 2341.235
Udgave	19"-niveau, i siden
Produktbeskrivelse	Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
Materiale	Stålplade
Overflade	Ramme: galvaniseret Panel: lakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. stanglåsesystem med dobbeltkamlåseindsats Materialer til montage
Indbygningsmuligheder	I TS/SE med åbningsvinkel 130° eller 180° afhængigt af valgt monteringsæt
Montageanvisning	Alt efter monteringsituation kræves TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm

Funktioner

Bemærk	For yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer" I TS og SE skabe med dobbeltlåge og højder på 1800 mm og 2200 mm skal der indbygges en svingramme nummeret mindre på grund af kollision med låsen
Passer til	Bokstype: TS VX SE Bredde: = 800 mm Højde: ≥ 2.000 mm
Højdeenheder	40 HE
Passer til skabstype	TS VX SE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	19,32 kg
Bruttovægt	20,337 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	SR svingramme, stor, med panel, til TS, VX SE, til B: 800 mm, 40 HE, indbygning i siden