


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2368.000 Tilslutningselement

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2368.000 - Tilslutningselement til modulopbyggede signalsøjler

Valgfrit til rør- eller væg-/bundmontage, med afslutningslåg til optiske elementer.

Funktioner

Best.nr.	SG 2368.000
Udgave	til rørmontage
Produktbeskrivelse	Valgfrit til rør- eller væg-/bundmontage. Skrueklemmer i tilslutningselement. Med afslutningslåg til optiske elementer. Berøringsafskærmning efter VDE.
Fordele	Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
Funktionsmåder	Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
Materiale	Kabinet af polyamid
Farve	Sort
Diameter	70 mm
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	2500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	250 V AC
Signal pillar	modulopbygget
Dimensioner	Højde: 43 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54
Mærkedriftsspænding	12 V - 240 V (AC/DC)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,11 kg
Bruttovægt	0,115 kg
Toldtarifnummer	85369095
ECLASS 8.0	27371232

Funktioner

Produktbeskrivelse

SG Tilslutningselement, til signalsøjle, modulær, til rørmontage

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

UR