

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2369.010

Permanent lysende element

Stat: 20-11-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2369.010 - Permanent lysende element til modulopbyggede signalsøjler

Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.

Funktioner

Best.nr.	SG 2369.010
Udgave	Permanent lysende element
Produktbeskrivelse	Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik. Antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.
Fordele	Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås. Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding. Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres.
Funktionsmåder	Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
Materiale	Kabinet af polyamid Hætte: Gennemsigtig polykarbonat
Farve	Grøn
Diameter	70 mm
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	2500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	250 V AC
Bemærkning vedr. produktnr.	Glødepærer ikke indeholdt i leveringsomfang.
Dimensioner	Højde: 56 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
Mærkedriftsspænding	12 V - 240 V (AC/DC)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.07
Bruttovægt	0.087

Funktioner

Toldtarifnummer	85311095
EAN	4028177219939
ECLASS 8.0	27371220

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------