

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2370.540

LED blinkende lyselement

Stat: 03-02-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2370.540 - LED blinkende lyselement til modulopbyggede signalsøjler

Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2370.540
Udgave	LED blinkende lyselement
Produktbeskrivelse	Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.
Fordele	Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås. Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding. Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres. Blinkende og blitzlyselement inkl. lyskilde, kan monteres direkte.
Funktionsmåder	Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
Materiale	Kabinet af polyamid Hætte: Gennemsigtig polykarbonat
Farve	Blå
Diameter	70 mm
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	2500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	250 V AC
Dimensioner	Højde: 56 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
Mærkedriftsspænding	24 V (AC/DC)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.07
Bruttovægt	0.083

Funktioner

Toldtarifnummer	94054990
EAN	4028177656499
ECLASS 8.0	27371220

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------