

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2371.001 Blitzlyselement

Stat: 23-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2371.001 - Blitzlyselement til modulopbyggede signalsøjler

Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik.

## Funktioner

Best.nr.	SG 2371.001
Udgave	Blitzlyselement
Fordele	Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås. Med 360°-signaludstråling takket være optimeret prismeteknik Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding. Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres.
Funktionsmåder	Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer og mærkningspaneler
Materiale	Kabinet af polyamid Hætte: Gennemsigtig polykarbonat
Farve	Rød
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 65 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,081 kg
Bruttovægt	0,085 kg
Toldtarifnummer	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Produktbeskrivelse	SG LED stroboscopic light component, red

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring