

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2371.020 Blitzlyselement

Stat: 21-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2371.020 - Blitzlyselement til modulopbyggede signalsøjler

Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.

Funktioner

Best.nr.	SG 2371.020
Udgave	Blitzlyselement
Produktbeskrivelse	Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.
Fordele	Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås. Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding. Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres. Blinkende og blitzlyselement inkl. lyskilde, kan monteres direkte.
Funktionsmåder	Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
Materiale	Kabinet af polyamid Hætte: Gennemsigtig polykarbonat
Farve	Gul
Diameter	70 mm
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	2500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	250 V AC
Mærkestrøm maks.	125 mA
Dimensioner	Højde: 56 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	0,09 kg
Bruttovægt	0,098 kg
Toldtarifnummer	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Produktbeskrivelse	SG Blitzlyselement, til signalsøjle, modulær, 24 V DC, 125 mA, gul

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------