



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2371.050 Blitzlyselement

Stat: 21-05-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2371.050 - Blitzlyselement til modulopbyggede signalsøjler

Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.

## Funktioner

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.                                        | SG 2371.050                                                                                                                                                                                                                                       |
| Udgave                                          | Blitzlyselement                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktbeskrivelse                              | Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik, antal mulige trin = 5 elementer ved samme spænding.                                                                                                                                 |
| Fordele                                         | Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.<br>Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding.<br>Elementer i forskellige farver og spændinger kan leveres.<br>Blinkende og blitzlyselement inkl. lyskilde, kan monteres direkte. |
| Funktionsmåder                                  | Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler                                                                                                                                        |
| Materiale                                       | Kabinet af polyamid<br>Hætte: Gennemsigtig polykarbonat                                                                                                                                                                                           |
| Farve                                           | Rød                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diameter                                        | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensioneret isolationsspænding                | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mærkestrøm maks.                                | 15 mA                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensioner                                     | Højde: 56 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529               | IP 54 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven                                                                                                                                                                              |
| Mærkedriftsspænding                             | 230 V                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pakkestørrelse                                  | 1 stk.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vægt/PS                                         | 0,1 kg                                                                                                                                                                                                                                            |

# Funktioner

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Toldtarifnummer | 85311095      |
| EAN             | 4028177220126 |
| ETIM 7.0        | EC000232      |
| ECLASS 8.0      | 27371220      |

# Godkendelser.

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Godkendelser. | C-UL<br>UL + C-UL (listed)<br>UR |
|---------------|----------------------------------|