


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.011

LED permanent lysende element

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.011 - LED permanent lysende element til modulopbyggede signalsøjler

Med 360° signaludstråling takket være optimeret prismeteknik.

Funktioner

Best.nr.	SG 2372.011
Udgave	LED permanent lysende element
Fordele	Med 360°-signaludstråling takket være optimeret prismeteknik Konfiguration af op til fem elementer, ved samme spænding.
Funktionsmåder	Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer og mærkningspaneler
Materiale	Kabinet af polyamid Hætte: Gennemsigtig polykarbonat
Farve	Grøn
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 65 når der monteres afslutningslåg eller akustisk element foroven
Mærkedriftsspænding	24 V (AC/DC)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,072 kg
Bruttovægt	0,073 kg
Toldtarifnummer	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Produktbeskrivelse	SG LED steady light component, green

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL (listed)

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring