

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.100

## Signalsøjle LED-kompakt

Stat: 01-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.100 - Signalsøjle LED-kompakt

LED'er med ekstremt lang levetid, lavt tidsforbrug ved montering og lave opbevaringsomkostninger.

## Funktioner

Best.nr.	SG 2372.100
Udgave	3-trins, rød, gul, grøn
Produktbeskrivelse	Udstrålingsvinkel: 3 x 120°, blinkfunktion: kan styres via PLC
Fordele	Tilslutningsklar komplet løsning Lav højde Lang levetid på LED'er Minimalt montagearbejde og lageromkostninger
Kabelindføring	Min. kabel diameter: 3 mm Maks. kabel diameter: 6,5 mm
Diameter	72 mm
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrueklemmer
Lyskilde	LED'er
Dimensioneret isolationsspænding	< 60 V DC
Dimensioner	Højde: 177 mm
Driftstemperatur	-20 °C...70 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 65
Mærkedriftsspænding	24 V 24 V (DC)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,339 kg
Bruttovægt	0,34 kg
Toldtarifnummer	85318070
ECLASS 8.0	27371230

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse	SG Signalsøjle, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 3-stage, rød/gul/grøn
--------------------	--

## Godkendelser.

---

Godkendelser.	UR
---------------	----

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---