

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.102

## Signalstander med 3 LED'er

Stat: 16-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.102 - Signalstander med 3 LED'er

Til forsinkelsesfri registrering af fejl og driftstilstande ved maskiner og automatiserede processer tilbyder Rittal et signalsøjleprogram, der indeholder løsninger til enhver anvendelse. Hvis tre standardsignalfarver er nok, er det nøglefærdige LED-signalsystem med 3 enheder den ideelle løsning.

## Funktioner

Best.nr.	SG 2372.102
Udgave	til væg-/gulvmontage
Fordele	Tilslutningsklar kompletløsning LED'er med ekstremt lang levetid (maks. 100.000 timer og derfor vedligeholdelsesfri) Minimalt montagearbejde og lageromkostninger
Tekniske data	3-trins, rød, gul, grøn Udgangsvinkel: 3 x 120°
Kabelindføring	Min. kabeldiameter: 3 mm Maks. kabeldiameter: 6,5 mm
Tilslutningstype (elektrisk)	Fjederttræksklemmer
Lyskilde	LED'er
Dimensioner	Højde: 211,5 mm
Driftstemperatur	-20 °C...50 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 65
Mærkedriftsspænding	24 V
Gevind	M12 x 1,5
Bemærk	The signal pillar is comprised of items 2372001, 2372021, 2372011 and 2368002
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,25 kg
Bruttovægt	0,309 kg

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	85318070
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Produktbeskrivelse	SG signal pillar, LED compact for wall mounting

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

---