

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.130

Signalsøjle LED-kompakt

Stat: 06-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.130 - Signalsøjle LED-kompakt

LED'er med ekstremt lang levetid, lavt tidsforbrug ved montering og lave opbevaringsomkostninger.

Funktioner

Best.nr.	SG 2372.130
Udgave	1-trins, rød
Produktbeskrivelse	Udstrålingsvinkel: 3 x 120°, blinkfunktion: kan styres via PLC
Fordele	Tilslutningsklar kompletløsning Lav højde Lang levetid på LED'er Minimalt montagearbejde og lageromkostninger
Kabelindføring	Min. kabel diameter: 3 mm Maks. kabel diameter: 6,5 mm
Diameter	72 mm
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrueklemmer
Lyskilde	LED'er
Dimensioneret isolationsspænding	< 60 V DC
Dimensioner	Højde: 107 mm
Driftstemperatur	-20 °C...70 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 65
Mærkedriftsspænding	24 V 24 V (DC)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,219 kg
Bruttovægt	0,233 kg
Toldtarifnummer	85311095
ECLASS 8.0	27371230

Funktioner

Produktbeskrivelse	SG Signalsøjle, LED-kompakt, 24 V AC/DC, 1-stage, rød
--------------------	---

Godkendelser.

Godkendelser.	UR
---------------	----

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---