


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.010 Akustisk element

Stat: 12-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.010 - Akustisk element til modulopbyggede signalsøjler

Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.

Funktioner

Best.nr.	SG 2376.010
Udgave	Lydstyrke og 8 toner kan indstilles, 100 dB, maks. 25 mA
Produktbeskrivelse	Til indikering af advarsels- eller fejlmeddelelser.
Fordele	Enkel montage og kontakt takket være bajonetlås.
Anvendelsesområder	Montage kun på toppen af de optiske elementer eller direkte på tilslutningselementet.
Funktionsmåder	Modulopbygning er muligt med tilslutnings-, optiske og akustiske elementer, glødepærer og mærkningspaneler
Materiale	Kabinet af polyamid
Farve	Sort
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	2500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding	250 V AC
Mærkedriftsspænding	24 V (AC/DC)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,1 kg
Bruttovægt	0,115 kg
Toldtarifnummer	85311095
ECLASS 8.0	27371237
Produktbeskrivelse	SG Akustisk element, til signalsøjle, modulær, 24 V AC/DC, 100 dB, max. 25 mA

Godkendelser.

Godkendelser.

UR