


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2376.100 AS-snitfladeelement

Stat: 23-12-2025 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2376.100 - AS-snitfladeelement til modulopbyggede signalsøjler

For bekvem styring af signalsøjletrin via AS-snitflade.



## Funktioner

|                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.                   | SM 2376.100                                                                                                                                                                                                                        |
| Tekniske data              | Standard-slave<br>Maks. 31 adresser<br>Op til 4 signaltrin kan styres.<br>Spændingsforsyning kan omskiftes fra intern busforsyning til ekstern hjælpespænding<br>Med programmeringssnitflade                                       |
| Materiale                  | Polykarbonat                                                                                                                                                                                                                       |
| Farve                      | Sort, transparent                                                                                                                                                                                                                  |
| Diameter                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| External auxiliary voltage | Ekstern hjælpespænding 24 V DC $\pm$ 10 %<br>Strømbelastning maks. 200 mA per element<br>Strømforbrug maks. 75 mA<br>Spænding på signalelement 24 V DC $\pm$ 10 %<br>Kortslutnings-/overbelastningsbeskyttelse, forsikring M 1,6 A |

# Funktioner

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal auxiliary voltage        | Spændingsforsyning sker via bus-ledning<br>Strømbelastning maks. 200 mA<br>Strømforbrug maks. 250 mA<br>Spænding på signalelement 18 – 31 V DC<br>Kortslutnings-/overbelastningsbeskyttelse indbygget |
| Dimensioner                       | Højde: 56 mm                                                                                                                                                                                          |
| Driftstemperatur                  | -20 °C...50 °C                                                                                                                                                                                        |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 54                                                                                                                                                                                                 |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.                                                                                                                                                                                                |
| Nettovægt                         | 0.119                                                                                                                                                                                                 |
| Bruttovægt                        | 0.12                                                                                                                                                                                                  |
| Toldtarifnummer                   | 39269097                                                                                                                                                                                              |
| EAN                               | 4028177580350                                                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                        | 27371220                                                                                                                                                                                              |

## Godkendelser.

|               |    |
|---------------|----|
| Godkendelser. | UR |
|---------------|----|