

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2384.020

## Knapkasse

Stat: 06-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2384.020 - Knapkasse Rustfrit stål

Trykknapper af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), med knapudskæringer Ø 22,5 mm.  
Kapslingsklasse IP 66.

## Funktioner

Best.nr.	SM 2384.020
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 240
Leveringsomfang	Boks med låg Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensioner	Bredde: 160 mm Højde: 100 mm Dybde: 90 mm
Materialetykkelse, låg	1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Modulmål	60 mm
Udskæringer (antal x Ø)	2 x 22,5 mm
Lås	Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger Antal låse: 4
Kabelindføring (antal x Ø)	2
Antal metriske forrægninger	2
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,98 kg

# Funktioner

---

Bruttovægt	1 kg
Toldtarifnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	SM Knapkasse, BHD: 160x100x90 mm, Rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, 2 knapudskæringer

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration
---------------	--