Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.040
Knapkasse

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SM 2384.040 - Knapkasse Rustfrit stål

Trykknapkasser af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), med knapudskæringer Ø 22,5 mm. Kapslingsklasse IP 66.

Funktioner

Best.nr.	SM 2384.040
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), omløbende pakning af PU-skum
Overflade	Kabinet og låg: Matslebet, kornstørrelse 240
Leveringsomfang	Boks med låg Lynlukning inkl. Plastbøsninger
Dimensioner	Bredde: 280 mm Højde: 100 mm Dybde: 90 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-kode	IK08
Materialetykkelse, låg	1,25 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,25 mm
Modulmål	60 mm
Udskæringer (antal x Ø)	4 x 22,5 mm
Lås	Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger Antal låse: 4
Kabelindføring (antal x Ø)	4
Antal metriske forprægninger	4
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,4 kg

© Rittal 2026

Funktioner

Bruttovægt	1,501 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1
Toldtarifnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	SM Knapkasse, BHD: 280x100x90 mm, Rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, 4 knapudskæringer

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK PCF-declaration