

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.050 Montageskinne

Stat: 25-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.050 - Montageskinne til EMC-skærmbøjler og trækaflastning

Kombineret skinne til trækaflastning og EMC-kontakt for indførte kabler.



Funktioner

Best.nr.	SZ 2388.050
Udgave	C-profilskinne for montage af kabelbøjler T-udsnit i 40 mm hulmønster til kabelafastning ved hjælp af kabelbinderbeslag
Produktbeskrivelse	Kombineret skinne til trækaflastning og EMC-kontakt for indførte kabler.
Fordele	Ekstra kontakt via eksisterende huller (Ø 9 mm) til venstre eller højre på skinnen Forberedt til montage af EMV-skærmbøjle uden værktøj
Materiale	Ekstruderet aluminiumprofil
Overflade	Kromfri passiveret
Leveringsomfang	1 skinne 2 holdebøjler Inkl. montagematerialer
Længde	953 mm
Indbygningsmuligheder	på horisontalt/vertikalt skabsprofil på montageplade, kan også monteres uden holdebøjle
Passer til	Bokstype: VX TS Bredde: = 1.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	0,76 kg
Bruttovægt	0,84 kg
Toldtarifnummer	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Montageskinne, til EMC-profilskinne og trækaflastning, til B: 1000 mm