

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 2388.125 Montageskinne

Stat: 14-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2388.125 - Montageskinne til EMC-skærmbøjler og trækaflastning

Kombineret skinne til trækaflastning og EMC-kontakt for indførte kabler.



## Funktioner

Best.nr.	SZ 2388.125
Udgave	C-profilskinne for montage af kabelbøjler T-udsnit i 40 mm hulmønster til kabelafastning ved hjælp af kabelbinderbeslag
Produktbeskrivelse	Kombineret skinne til trækaflastning og EMC-kontakt for indførte kabler.
Fordele	Ekstra kontakt via eksisterende huller (Ø 9 mm) til venstre eller højre på skinnen Forberedt til montage af EMV-skærmbøjle uden værktøj
Materiale	Ekstruderet aluminiumprofil
Overflade	Kromfri passiveret
Leveringsomfang	1 skinne 2 holdebøjler Inkl. montagematerialer
Længde	1.153 mm
Indbygningsmuligheder	på horisontalt/vertikalt skabsprofil på montageplade, kan også monteres uden holdebøjle
Passer til	Bokstype: VX TS Bredde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.

# Funktioner

Nettovægt	0,8 kg
Bruttovægt	0,9 kg
Toldtarifnummer	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Montageskinne, til EMC-profilskinne og trækaflastning, til B: 1200 mm