

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.000 Kabelforskruning HD

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.000 - Kabelforskruning HD

Kabelforskruning HD IP 68 (5 bar, 30 min)



Funktioner

Best.nr.	HD 2410.000
Udgave	Standard
Fordele	Forhindrer effektivt aflejring af skadelige mikroorganismer takket være den udvendige glatte og lukkede overflade. Væsentligt lettere og dermed omkostningsbesparende rengøring sammenlignet med gængse kabelforskruning.
Anvendelsesområder	Produktion og forpakning af nærings- og nydelsesmidler Renrumsteknik (f.eks. medicinalbranchen) Bioteknologi Kemisk industri
Materiale	Møtrik: Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303) Pakning: Opfylder FDA 21 CFR 177.2600
Dimensioner	Gevind: M12 x 1,5
Til kabel-Ø	3 - 6,5 mm
Driftstemperatur	-20 °C...100 °C
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min.)

Funktioner

Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,115 kg
Bruttovægt	0,123 kg
Toldtarifnummer	73181900
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	HD Kabelforskruning, rustfrit stål 1.4305, str.: M12x1,5, til kabeldiameter 3-6.5 mm, Standardversion

Godkendelser.

Forklaringer.	Producenterklæring
---------------	--------------------