


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.031 Kabelforskruning HD

Stat: 10-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.031 - Kabelforskruning HD

Mere kompakt konstruktion, og kontramøtrikken medfølger ligeledes.



## Funktioner

Best.nr.	HD 2410.031
Udgave	Standard
Fordele	Forhindrer effektivt aflejring af skadelige mikroorganismer takket være den udvendige glatte og lukkede overflade. Væsentligt lettere og dermed omkostningsbesparende rengøring sammenlignet med gængse kabelforskruning.
Anvendelsesområder	Produktion og forpakning af nærings- og nydelsesmidler Renrumsteknik (f.eks. medicinalbranchen) Bioteknologi Kemisk industri
Materiale	Møtrik: Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303) Pakning: EPDM, konform iht. FDA 21 CFR 177.2600
Leveringsomfang	Inkl. kontramøtrik
Dimensioner	Gevind: M25 x 1,5
Til kabel-Ø	12 - 17 mm
Driftstemperatur	-20 °C...100 °C

# Funktioner

---

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,545 kg
Bruttovægt	0,548 kg
Toldtarifnummer	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M25x1,5, for cables Ø 12-17 mm, Standard version

## Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) VDE
---------------	---------------------------