


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.641

# Kabelforskruning af polyamid

Stat: 17-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.641 - Kabelforskrunding af polyamid

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

## Funktioner

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Best.nr.                           | SZ 2411.641   |
| Fordele                            | Forskrunding og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads.<br>Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning |
| Materiale                          | Polyamid 6<br>Pakning: CR/NBR   |
| Farve                              | RAL 7035  |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min.)  |
| Dimensioner                        | Højde: 42 mm  |
| Gevind                             | M32 x 1,5   |
| Gevindlængde                       | 10 mm   |
| Min. kabeldiameter                 | 15 mm   |
| Maks. kabeldiameter                | 21 mm   |
| Driftstemperatur                   | -30 °C...100 °C   |
| torque                             | 12 Nm   |
| Nøglebredde                        | 36 mm   |
| Dimensioner                        | Gevind: M32 x 1,5<br>Gevindlængde: 10 mm  |
| Typeklassificering iht. UL 50E     | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13   |
| Pakkestørrelse                     | 15 stk.   |
| Nettovægt                          | 0,48 kg   |

# Funktioner

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Bruttovægt         | 0,503 kg   |
| Toldtarifnummer    | 39269097   |
| ETIM 9             | EC000441   |
| ETIM 8             | EC000441   |
| ECLASS 8.0         | 27149109   |
| Produktbeskrivelse | SZ Kabelforskruning af polyamid, størrelse: M32 x 1,5 til kabeldiameter 15-21 mm |

---

# Godkendelser.

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | CSA + CSAus<br>UL + C-UL (listed)<br>VDE                    |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |

---