


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.651**

**Kabelforskruning af polyamid**

Stat: 11-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.651 - Kabelforskrunding af polyamid

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 2411.651
Fordele	Forskrunding og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads. Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning
Materiale	Polyamid 6 Pakning: CR/NBR
Farve	RAL 7035
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Dimensioner	Højde: 47,5 mm
Gevind	M40 x 1,5
Gevindlængde	10 mm
Min. kabeldiameter	19 mm
Maks. kabeldiameter	28 mm
Driftstemperatur	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Nøglebredde	46 mm
Dimensioner	Gevind: M40 x 1,5 Gevindlængde: 10 mm
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,25 kg

# Funktioner

---

Bruttovægt	0,28 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	SZ Kabelforskruning af polyamid, størrelse: M40 x 1,5 til kabeldiameter 19-28 mm

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---