


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.661

# Kabelforskruning af polyamid

Stat: 08-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.661 - Kabelforskruning af polyamid

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 2411.661
Fordele	Forskruning og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads. Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning
Materiale	Polyamid 6 Pakning: CR/NBR
Farve	RAL 7035
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min.)
Dimensioner	Højde: 53,5 mm
Gevind	M50 x 1,5
Gevindlængde	18 mm
Min. kabeldiameter	30 mm
Maks. kabeldiameter	38 mm
Driftstemperatur	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Nøglebredde	60 mm
Dimensioner	Gevind: M50 x 1,5 Gevindlængde: 18 mm
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,535 kg

# Funktioner

---

Bruttovægt	0,541 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	SZ Kabelforskruning af polyamid, størrelse: M50 x 1,5 til kabeldiameter 30-38 mm

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---