


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

Trykudligningspropper

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.500 - Trykudligningspropper

Trykudligningsprop af polyamid, med integreret tætningsmembran, specielt til kabinetter, der er udsat for skiftende klimaforhold (f.eks. ved udendørs opstilling).

Funktioner

Best.nr.	SZ 2459.500
Produktbeskrivelse	Specielt når skabe udsættes for skiftende klimaforhold, kan der dannes kondensvand i lukkede skabe som følge af trykforskelle. Takket være den integrerede tætningsmembran i trykudligningsproppen forhindres disse trykforskelle og dermed kondensatdannelsen
Tekniske data	Luftpassage op til 120 liter/time ved en trykforskel på 70 mbar Tilslutningsgevind M12 x 1,5 kan monteres i materialetykkelser på op til 4 mm
Materiale	Polyamid
Farve	Svarende til RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. kontramøtrik
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 68 IP X8
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,015 kg
Bruttovægt	0,02 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Produktbeskrivelse	SZ Trykudligningsprop

Godkendelser.

Godkendelser.

UR + C-UR (recognized)