

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.600 Snitfladeklap

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.600 - Snitfladeklap til FI-relæ

Iht. den gældende standard EN 60 204-1 skal alle strømkredse med en mærkestrøm på ≤ 20 A, som forsyner stikdåser i eller på maskiners kompakttavler, sikres med en fejlstrømsafbryder med en beregnet fejlstrøm på ≤ 30 mA. Forberedt til indbygning af gængse, 2-polede FI-relæer/ fejlstrømsafbrydere.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2482.600
Udgave	Fjederkraftklemmer maks. 2 x 2,5 mm ² , tilslutning bagtil
Produktbeskrivelse	Iht. den gældende standard EN 60204-1 skal alle strømkredse med en mærkestrøm på ≤ 20 A, som forsyner stikdåser i eller på maskiners kompakttavler, sikres med en fejlstrømsafbryder med en beregnet fejlstrøm på ≤ 30 mA. Forberedt til indbygning af gængse, 2-polede FI-relæer/fejlstrømsafbrydere.
Fordele	Beskyttelse mod fejlstrøm og overbelastning Sikring i overensstemmelse med standard iht. EN 60 204 Nulstilling af FI-kontakt mulig uden åbning af skabet Fjedermekanisme løfter det ulåste låg 30° opad. Derved glemmer man ikke mere at lukke låget.
Anvendelsesområder	Som programmeringsinterface til stylinger Som servicetilgang til netværk For midlertidig tilslutning af ekstra enheder For hurtig tilslutning til eksisterende netværksstrukturer Til programmering og servicearbejde på integrerede komponenter
Funktionsmåder	En snaplås sørger for sikker aftætning. Denne kan om nødvendigt låses.
Materiale	Indbygningsramme: Plast PBT (sort) Plastklap: Polykarbonat (halvgennemsigtigt)
Leveringsomfang	Grænsefladeklap, komplet bestående af plastramme, stikdåse (VDE), RJ 45 (bøsning/bøsning, Cat 5e) og udstansning til FI-relæ Forprægning til USB A (bøsning/bøsning) 3 mm dobbeltkam med indstikkelig drejeknop
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 117 mm Udskæringshøjde: 91 mm

Funktioner

Bemærk	Grænsefladeklap må kun anvendes med monteret FI-relæ
Dimensioner	Bredde: 131 mm Højde: 127 mm
Mærkedriftsspænding	250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm: 230 V, 50 Hz	10 - 16 A
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 65
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,56 kg
Bruttovægt	0,569 kg
Toldtarifnummer	85366990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Afdækningsklap, komplet, montageramme og snitfladeindsatse, med plastklap, halvgennemsigtig, RJ45, stikdåse Tyskland, udstansning til RDC indstikkelig drejeknop

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---