


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.220 Systemlampe LED

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.220 - Systemlampe LED

LED Systemlampe - den første lampe designet specielt til kompaktavler! Den allermest innovative LED-teknologi giver endnu mere lys til alle hjørner af indkapslingen.



Funktioner

Best.nr.	SZ 2500.220
Udgave	Uden stikdåse
Fordele	Optimal belysning i hele skabet Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse Passende udstyr til ethvert formål
Udgave	90° drejelig adapter Indstilling af lysfordeling
Materiale	Lampehus: ekstruderet aluminium Lampeafskærmning: Polykarbonat Lampeender: PC-ABS
Farve	Kabinet: RAL 7016
Leveringsomfang	Inkl. montageskruer
Nom. effekt	11 W
Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning, 2-polet Gennemgangsledning, 2-polet Dørkontakt
Beskyttelsesklasse	III (SELV)

Funktioner

Lampemontagetyp	Skruemontage Clipsmontage Magnetmontage (ekstraudstyr)
Indbygningsmuligheder	Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster
Lysstrøm	900 lm
Lysfarve	4000 K (neutral hvid)
Bemærk	Tilslutningstilbehør bestilles særskilt
Dimensioner	Bredde: 437 mm Højde: 75 mm Dybde: 23 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,394 kg
Bruttovægt	0,54 kg
Toldtarifnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ Systemlampe LED, 900 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC ENEC UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK