

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.715 Stikdåseboks

Stat: 22-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.715 - Stikdåseboks til systemlampe LED

I kombination med LED-systemlampen og stikdåseboksen i et fleksibelt modul til international anvendelse.



Funktioner

Best.nr.	SZ 2500.715
Produktbeskrivelse	I kombination med LED-systemlampen og stikdåseboksen i et fleksibelt modul til international anvendelse.
Fordele	Samme tilslutningstilbehør som til LED-systemlampe Kan kaskadekobles med LED-systemlampe Mulighed for fleksibel montage i hele skabet og på lågens rørramme Ergonomisk placering af stikdåseboksen på flader Intet behov for trækning af kabler takket være den enkle tilslutningsteknologi og integration i strømkredsen til LED-systemlampen
Materiale	Plast
Farve	RAL 7016
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning, 3-polet Gennemgangsledning, 3-polet
Bemærk	Afhængigt af anvendelse kræves der en gennemgangsfortrådning eller en 3-polet forsyning

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 163 mm Højde: 68 mm Dybde: 43,5 mm
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Stikdåser	CN (type I, GB 1002)
Mærkedriftsspænding	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,26 kg
Bruttovægt	0,274 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,6
Toldtarifnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	SZ socket box for LED system light, with socket for China,

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	PCF-declaration