


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020

Vægbeslag

Stat: 06-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - Vægbeslag til AX stålplade, KX stålplade, AX IT, EL

Optimal til nem og komfortabel en-mands-montering af vægkabinetter, også når pladsforholdene er trange.



Funktioner

Best.nr.	AX 2503.020
Produktbeskrivelse	Optimal til nem og komfortabel en-mands-montering af vægkabinetter, også når pladsforholdene er trange.
Fordele	Direkte skruemontering bagfra med en selvskærende skrue i kabinettets opkravning Enkel placering af vægbeslaget på en formonteret skrue i væggen Med forskellige monteringspositioner kan vægbeslaget tilpasses optimalt til de lokale forhold Som alternativ til den selvskærende skrue kan holderen også fastgøres indefra med en bolt og en møtrik Ekstra fastgørelsesmulighed med møtrik ved dynamiske anvendelser
Materiale	Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang	Vægbeslag Afdækningskapper Inkl. montage materialer
Vægafstand	40 mm

Funktioner

Passer til	Bokstype: AX stålplade KX stålplade AX IT EL Vægskab AX, 3-delt
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,56 kg
Bruttovægt	0,568 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Vægbeslag, til AX og KX stålplade, vægafstand: 40 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
---------------	----------------------------