

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2537.000

Minikomforthåndtag

Stat: 05-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2537.000 - Minikomforthåndtag til AE med vridelås

Forberedt til indbygning af gængse låsecylindre på 40 og 45 mm samt sikkerheds- og trykknapsats med en længde på 40 mm.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2537.000
Udgave	til låsecylinder
Produktbeskrivelse	Forberedt til indbygning af låseindsatser eller standard låsecylindre 40 eller 45 mm samt til sikkerheds- og trykknapsats.
Materiale	Trykstøbt zink
Farve	RAL 7035
Indbygningsmuligheder	Håndtagsmontage lodret fra kabinetsbredde 380 mm Håndtagsmontage vandret fra kabinetsbredde 300 mm Fra en kabinethøjde på 500 mm kan mini-komforthåndtaget kun monteres horisontalt på det nederste låsepunkt. Fra en kabinethøjde på 600 mm kan mini-komforthåndtaget monteres med 180° vertikal drejning på det nederste låsepunkt.
Passer til skabstype	AE med vridelås Vægkabinet AE med vridelås Baseret på AE med vridelås
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,559 kg
Bruttovægt	0,565 kg
Toldtarifnummer	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Produktbeskrivelse	SZ Mini-Komforthåndtag, til AE med dobbeltekamlåseindsats, til semi-cylinder