

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2537.010 Minikomforthåndtag

Stat: 28-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2537.010 - Minikomforthåndtag til AE med vridelås

Forberedt til indbygning af låseindsatse samt sikkerheds- og trykknapsatse med en længde på op til 26,5 mm.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2537.010
Udgave	til låseindsatse
Produktbeskrivelse	Forberedt til indbygning af låseindsatser eller standard låsecylindere 40 eller 45 mm samt til sikkerheds- og trykknapsatser.
Materiale	Trykstøbt zink
Farve	RAL 7035
Indbygningsmuligheder	Håndtagsmontage lodret fra kabinetsbredde 380 mm Håndtagsmontage vandret fra kabinetsbredde 300 mm Fra en kabinethøjde på 500 mm kan mini-komforthåndtaget kun monteres horisontalt på det nederste låsepunkt. Fra en kabinethøjde på 600 mm kan mini-komforthåndtaget monteres med 180° vertikal drejning på det nederste låsepunkt.
Passer til skabstype	AE med vridelås Vægkabinet AE med vridelås Baseret på AE med vridelås
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,48 kg
Bruttovægt	0,5 kg
Toldtarifnummer	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Produktbeskrivelse	SZ Mini-Komforthåndtag, til AE med dobbeltkamlåseindsats, til låseindsatser