

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.100

Minikomforthåndtag AX

Stat: 07-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.100 - Minikomforthåndtag AX

Det oplåste håndtag svinges for at åbne låsen.



Funktioner

Best.nr.	AX 2537.100
Udgave	Til låseindsatser og profilhalvcylindre
Produktbeskrivelse	Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen. Forberedt til indbygning af låsecylindere og låseindsatser (efter DIN 18 252). Varianten ASSA og KESO/KABA forberedt til låsecylindere.
Materiale	Trykstøbt zink Plast
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Lås	Udførelse lås: Forberedt til låseindsatse, type A, indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapsindsatser med en længde på 40 mm
Passer til skabstype	AX med vridelås stålplade AX IT med vridelås KX elskab VX modullåge Standerpult CX CX-pultoverdel CX pultmidterdel

Funktioner

Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,29 kg
Bruttovægt	0,3 kg
Toldtarifnummer	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Produktbeskrivelse	AX Mini-komforthåndtag, til AX og KX med vrider, til låseindsatser eller profilhalvcylindre

Godkendelser.

Godkendelser.	DNV UL + C-UL - FTTA
---------------	-------------------------