

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.010

# Plastforskruningsflangeplader

Stat: 23-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2561.010 - Plastforskruningsflangeplader med metrisk forprägning

Med forprægede huller til kabelforskrninger.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 2561.010
Produktbeskrivelse	Med forprægede huller til kabelforskrninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
Farve	RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprägninger	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensioner	Bredde: 330 mm Dybde: 90 mm
Passer til	Bokstype: AE
Flangeplade	Størrelse: 3
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 ved korrekt montage
Pakkestørrelse	10 stk.
Nettovægt	1,13 kg
Bruttovægt	1,396 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

SZ Plastforskruningsflangeplader, med metrisk forprägning, BD:  
330x90 mm, str.: 3