

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.200

## Plast flangeplade, modulær

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.200 - Plast flangeplade, modulær med metriske udslagsblanketter, til AX

Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskrninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.



## Funktioner

Best.nr.	SZ 2561.200
Produktbeskrivelse	Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskrninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.
Materiale	Plast efter UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 firkantet gennembrydningspunkt har plads til 10 små tætningsindsatser
Number of rectangular cutouts	2
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter

# Funktioner

Antal metriske forprægninger	2 x M12 1 x M16 2 x M20 1 x M25 2 x M32
Dimensioner	Bredde: 256 mm Dybde: 149 mm
Passer til	Bokstype: AX
Flangeplade	Størrelse: 1
Driftstemperatur	-40 °C...80 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,24 kg
Bruttovægt	0,25 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Plastflangeplader, til AX, til kabelgennemføring, modulær, forpræget, BD: 256x149 mm, til flangeplader størrelse 1

## Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------