

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.300 Plastflangeplade

Stat: 20-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.300 - Plastflangeplade Med membraner, til AX

Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 2561.300
Produktbeskrivelse	Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.
Materiale	Plast efter UL 94-V0
Farve	Svarende til RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Dimensioner	Bredde: 256 mm Dybde: 149 mm
Passer til	Bokstype: AX
Flangeplade	Størrelse: 1
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Antal kabelindføringer og Ø (mm) min.-maks.	15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,36 kg
Bruttovægt	0,365 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Produktbeskrivelse

SZ Plastflangeplader, til AX, med membraner, BD: 256x149 mm, til flangeplader størrelse 1

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL - FTTA